

# 각도 시트 밸브 VZXA-A-TS6-50-M6-B1T-8-K-75-20-PR-PM

Part Number: 8111588

FESTO



## 자료 시트

특징	값
디자인 구조	피스톤 액츄에이터 포함 포펫 밸브
액츄에이터 형태	공압
조립 위치	어디든
마운팅 형태	라인 설치
선 연결	DIN ISO 228용 G2 나사산 칼라
밸브 기능	2/2
유량 방향	전환 불가
유체 압력	0 ... 0.8 MPa
작동 압력	0 ... 8 bar
Reset 형태	기계 스프링
파일럿 형태	외부 제어 포함
공압 연결구	암 나사산 G1/8
작동 압력 MPa	0.5 ... 0.7 MPa
작동 압력	5 ... 7 bar
Operating pressure	72.5 ... 101.5 psi
매체	수증기 가스 주입 필터 처리 압축 공기, 필터 등급 200 µm
유량 방향	밸브 시트 상, 가스 매체용
매체 제어	온/오프 작동
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
최대 점성률	600 mm <sup>2</sup> /s
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	0 ... 60 °C
유량 Kv	40.1 m <sup>3</sup> /h
야외 사용	C1 - 날씨에 대한 보호지역 사용
재질 사항	RoHS 에 승인
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
프로세스 밸브 하우징 소재	황동
프로세스 밸브 재질 번호	CW724R
씰 소재	FPM
스핀들 씰 소재	PTFE
시트 씰 소재	PTFE
제품 중량	4,627 g
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 인쇄 장치 규정이 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
액츄에이터 사이즈	75 mm
행정거리	20 mm
제어 기능	감소된 스프링력으로 닫힘, NC
위치 감지	기계식 지시계 포함
드라이브 하우징 소재	PA-강화
보관 온도	-10 ... 60 °C
보호 등급	IP65 IP67
피스톤 로드 소재	고합금 강철, 부식방지
커버 소재	PA-강화