


End 플레이트 CPX-AP-A-EPL

Part Number: 8112476

FESTO



자료 시트

특징	값
치수 W x L x H	(installation dimensions) 30,4 mm x 117,2 mm x 53,6 mm
격자 치수	50.1 mm
마운팅 형태	관통 홀을 통해 직접 장착 액세서리와 함께 H 레일에 마운팅 프레임 위 M5 나사용 관통 홀을 통해 M6 나사용 관통 홀을 통해
제품 중량	120 g
조립 위치	Any, on H-rail: horizontal
주변 온도	-20 ... 50 °C
주변 온도 주의	Note ambient temperature derating according to IEC 61131-2:2017
보관 온도	-20 ... 70 °C
상대 공기 습도	5 - 95 % 비-응결
Nominal altitude of use	<= 2000 m ASL (> 79,5 kPa)
최대 설치 높이	3,500 m
최대 설치 높이에 대한 주의 사항	> 2000 m ASL (< 79,5 kPa) Note ambient temperature derating according to IEC 61131-2:2017
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
진동 저항	이송 어플리케이션 테스트, FN 942017-4 및 EN 60068-2-6을 따르는 Severity level 2에서 테스트
Note on vibration resistance	SG1 on H-rail SG2 on direct mounting 이송 어플리케이션 테스트, FN 942017-4 및 EN 60068-2-6을 따르는 Severity level 1에서 테스트
충격 저항	FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따른 심각도 2 충격 시험
충격 강도에 유의	30 g/11 ms to EN 60068-2-27 SG1 on H-rail SG2 on direct mounting FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따른 심각도 1 충격 시험
안전 등급	III
과전압 카테고리	II
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인 할로겐-제거 인산 에스테르(phosphoric acid ester) 무함유
엔드 플레이트 소재	다이캐스트 알루미늄, 코팅
나사 소재	스틸, 니켈 도금 갈바닉 스틸