



라이트 배리어 SOOE-TB-R-PNLK-T

Part Number: 8075665

FESTO



자료 시트

특징	값
디자인	블록 디자인
표준에 따름	EN 60947-5-2
인증	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
인증서 발행 부서	UL E232949
재질 사항	RoHS 에 승인
측정 원리	광전자
감지 방법	투과형 광 센서 송신기 수신기
발광 형태	적색 LED
최대 점 직경	1000mm에서 65mm
작업 범위	0 ... 12,000 mm
주변 온도	-40 ... 60 °C
스위치 출력	푸시-풀
스위칭 부품 기능	전환 가능 PNP, 다크 스위칭 NPN, 라이트 스위칭
최대 스위칭 주기	1,000 Hz
최대 출력 전류	100 mA
전압 강하	0 ... 1.5 V
타임머 기능	IO-Link®를 통합
회로 단락 보호	펄스
프로토콜	IO-Link
IO-링크, 프로토콜	Device V 1.1
IO-링크, 통신 모드	COM2 (38,4 kBaud)
IO-링크, SIO 모드 지원	예
IO-링크, 포트 타입	A
IO-링크, 프로세스 데이터 폭 OUT	1 bit (emitter) 2 bit (receiver)
IO-링크, 프로세스 데이터 OUT	1 bit (emitter disable) 1 bit (hold)
IO-링크, 프로세스 데이터 폭 IN	2 bit (receiver)
IO-링크, 프로세스 데이터 콘텐츠 IN	1 bit (stability alarm) 1 bit SSC(스위칭 신호)
IO-링크, 최소 사이클 타임	2,3 ms
IO-링크, 데이터 메모리 필요	2 Kilobyte
작동 전압 범위 DC	10 ... 30 V
잉여 리플	10 %
유휴 전류	14 mA
극성 보호	모든 전기 연결용

특징	값
전기 연결 1, 연결 타입	플러그
전기 연결 1, 연결 기술	M8x1, EN 61076-2-104 표준 A 코드
전기 연결 1, 핀/와이어 수	3
전기 연결 1, 마운팅 타입	나사 잠금
전기 접점 소재	황동, 도금
마운팅 형태	M3 나사용 관통 홀
죄임 토크	0.8 Nm
조립 위치	어디든
제품 중량	20 g
하우징 소재	PC PMMA
준비 상태 표시	녹색 LED
작동 상태 표시	황색 LED
작동 오류 디스플레이	점멸 노란색 LED
설정 사양	IO-Link 포텐시오미터 Teach-In
보호 등급	IP65 IP67 IP69K
절연 전압	500 V
서지 강도	1 kV
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
오염 등급	3