


3차원 공간 갠트리 EXCL-15-

Part Number: 8159775
새로운

FESTO



예시 표시

자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
사이즈	15
X 방향의 행정거리	200 ... 1,000 mm
Y 방향의 행정거리	200 ... 700 mm
조립 위치	가급적이면 수평 부착 (부품들을 위쪽으로 디스플레이) 만약 밸브가 움직인다면, 반드시 밸브가 움직이는 방향의 오른쪽에 부착!
디자인 구조	3D 갠트리 시스템
모터 타입	스텝 모터
최대 가속	1 m/s ²
최대 속도	0.5 m/s
반복 정확도	±0,1 mm
위상 당 유효 공칭 전류	2 ... 4.2 A
KC 마크	KC-EMV
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-10 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 90 %
보호 등급	IP10
주변 온도	10 ... 40 °C
모터 유지 토크	0.5 ... 1.4 Nm
Z 방향의 최대 프로세스 힘	15 N
Feed constant of the X-axis	64 mm/U
Feed constant of the Y-axis	37.7 mm/U
Feed constant of the Z-axis	5 mm/U
마운팅 형태	With female thread M3
재질 사항	RoHS 에 승인