


pressure vacuum generator PGVA-1-P-D30-Q4-A

Part Number: 8165129
새로운

FESTO



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
필터 등급	0.01 µm
설정 지원	CODESYS V3 Phyton scripts 통합 웹 서버
파라미터 설정	시스템 파라미터 CODESYS V3
디스플레이	LED
Output pressure 1 (MPa)	-0.045 MPa
Output pressure 2	0.045 MPa
Standard flow rate	< 1 l/min
치수 W x L x H	210 mm x 208 mm x 76 mm
작동 전압 범위 DC	21.6 ... 26.4 V
전력 소모	19 W
공칭 동작 전압 DC	24 V
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
전원 공급, 기능	Digital output Load and functional earth
PLC 인터페이스, 연결 타입	플러그 소켓
PLC 인터페이스, 연결 기술	단자대 띠
전원 공급 장치, 핀/와이어 수	5
인증	RCM Mark
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
진동 저항	이송 어플리케이션 테스트, FN 942017-4 및 EN 60068-2-6을 따르는 Severity level 2에서 테스트
충격 저항	FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따른 심각도 2 충격 시험
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-20 ... 70 °C
상대 공기 습도	0 - 85 % 비-응결
소음 레벨	55 dB(A)
보호 등급	IP20
주변 온도	0 ... 40 °C
제품 중량	3.2 kg
실은 사용 시 절대 정밀도 ± %FS	1 %FS
전기적 연결	COM-Port Ethernet 내장형 컨트롤러
Serial interface, function	통신 파라미터화 및 커미셔닝
Serial interface, connection type	플러그 소켓
시리얼 인터페이스, 연결 기술	Sub-D

특징	값
Serial interface, protocol	RS232
시리얼 인터페이스, 전송 속도	1200 ... 115200 Bit/s
이더넷 인터페이스, 연결 타입	플러그 소켓
이더넷 인터페이스, 연결 기술	RJ45
이더넷 인터페이스, 전송률	100 Mbit/s
이더넷 인터페이스, 기능	파라미터화 및 커미셔닝
이더넷 인터페이스, 프로토콜	Modbus TCP
센서 전기 연결, 연결 타입	플러그 소켓
Electrical connection sensor, design	원형
센서 전기 연결, 연결 기술	M8x1 , EN 61076-2-104 표준 A 코드
Electrical connection sensor, connection pattern	00991871
Electrical connection sensor, input signal	0 - 10 V 0 - 5 V
Electrical connection sensor, output signal	24V DC
마운팅 형태	With female thread M4
공압 연결구, 포트 1	QS-4
Pneumatic connection, number	1
하우징 색상	회색
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	Aluminium, powder-coated