


Elektromagnetinis skirstytuvas MVH-5/3B-1/4-B-VI-X

Gaminio numeris: 164572

FESTO

Su rankiniu valdymu ir solenoidu, be kištukinio lizdo.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/3 vidurinėje padėtyje po slėgiu
Veikimo būdas	elektrinis
Standartinis nominalus srauto debitas	1.600 l/min
Darbinis slėgis	3 ... 10 bar
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Nominalus dydis	10 mm
Oro išmetimo funkcija	droselijuojamas
Sandarinimo principas	švelnus
Valdymo tipas	valdoma
Srauto kryptis	nereversuojamas
b reikšmė	0,38
C reikšmė	6,35 l/sbar
Išjungimo laikas	38 ms
Ijungimo laikas	32 ms
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: 2.5 W
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Darbinė terpė	filtruotas suslėgtas oras, filtravimo elementas 40 µm, suteptas arba ne
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Pajungimo padas G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Pajungimo padas G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 5	Pajungimo padas
Informacija	Turi PWIS medžiagų