


# Tiesiniai moduliai

## HMPL-12- -

Gaminio numeris: 191181

FESTO

Nutraukiamas šio tipo tiekimas. Tiekiamas iki 2012.



## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Eiga	30 ... 100 mm
Stūmoklio diametras	12 mm
Pavaros valdymo būdas	Jungas
Dempferiavimas	Smūgių slopintuvas, minkšta charakteristika
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamoji Kinematinis sujungimas Stūmoklio kotas
Maksimalus tarpinių pozicijų skaičius	1
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	Stabdymo mechanizmas ant stūmoklio koto Trauka
Darbinis slėgis	4 ... 8 bar
Maksimalus greitis, išstūmimas	≤ 1,9 m/s
Maksimalus greitis, grįžimas	≤ 1,8 m/s
Maksimalus eigos laikas	≤ 300 ms
Kartojimo tikslumas	< 0,02 mm
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Garso slėgio lygis	62 dB(A)
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Dempferiavimo ilgis	8 mm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	68 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	51 N
Pneumatinis pajungimas	QSM-4
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys anoduotas
Informacija apie sandariklius	NBR PUR
Medžiagos informacija, priekinė plokštė	Aliuminio liejinys anoduotas
Medžiagos informacija, kreipiamosios kotas	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys anoduotas