

커넥터 NPQR-D-Q16-Q12

Part Number: 8085708

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 사이즈	11 mm
튜브 삽입 깊이	22.5 ... 23.5 mm
Note on the tubing insertion depth	Diameter 12 - depth 22.5 mm Diameter 16 - depth 23.5 mm
조립 위치	어디든
디자인	직선 형태
컨테이너 사이즈	1
디자인 구조	Push/Pull 원리
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.2 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 12 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 174 psi
작동 압력에 주의	Water: max. 0.7 MPa at 0 - 80°C
인증서 발행 부서	NSF C0556009
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	4 - 부식 응력 수준 매우 높음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
클린룸 등급	ISO class 4
식품 안전	적합성 선언 참조 NSF/ANSI 169
주변 온도	-5 ... 150 °C
주변 온도 주의	With PUN-H: -10 °C - 60 °C
제품 중량	63.7 g
공압 연결구, 포트 1	외경 16mm 튜브용
공압 연결구, 포트 2	외경 12mm 튜브용
재질 사항	RoHS 예 승인
하우징 소재	고합금 강철, 부식방지
Guard ring material	고합금 강철, 부식방지
Release ring 소재	고합금 강철, 부식방지
튜브 씰 소재	FPM
튜브 고정 클로 소재	고합금 강철, 부식방지
Thrust ring material	PPSU