

# Indicējošais spraudnis MCL

Daļas numurs: 12611

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Produkta svars	13 g
Elektriskais savienojums	Spraudņa izkārtojuma tips A saskaņā ar EN 175301-803 Spraudnis Pēc DIN EN 175301-803
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Nominālais darba spriegums AC	24 V
Tīkla frekvence	0 ... 60 Hz
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 15 %
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korpusa materiāls	PA6 pastiprinātais