



충격 완충기
DYSS-G8-10-10-Y1F-F1A
 Part Number: 8132350

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|------------------|------------------------------|
| 사이즈 | 10 |
| 행정거리 | 10 mm |
| 쿠션 | 자체-조절 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 위치 감지 | 없음 |
| 사양 | 리튬이온 배터리 제조용 생산 설비에 사용할 수 있음 |
| 최대 충격 속도 | 1.5 m/s |
| 짧은 Reset 시간 | 0.2 s |
| 긴 Reset 시간 | 1 s |
| 작동 모드 | 단동 푸쉬 동작 |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 주변 온도 | -10 ... 80 °C |
| 쿠션 길이 | 10 mm |
| 최대 정지력 | 700 N |
| 최대 죄임 토크 | 8 Nm |
| 행정거리 당 최대 에너지 소모 | 6 J |
| 시간 당 최대 에너지 소모 | 25,000 J |
| 최대 잉여 에너지 | 0.03 J |
| Reset 력 | 4 N |
| 제품 중량 | 105 g |
| 마운팅 형태 | 나사산 스퀘어 포함 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 씰 소재 | NBR |
| 하우징 소재 | 고합금 강철 |
| 피스톤 로드 소재 | 고합금 강철 |