


제어 유닛 CDPX-X-E1-W-15

Part Number: 8155218

FESTO



자료 시트

특징	값
폭	422 mm
깊이	56 mm
높이	267 mm
길이	64 mm
최대 전면 패널 두께	8 mm
Real-time clock	예
지원 PLC 프로토콜	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Real-time clock 편차	<100 ppm at 25 °C
색상의 수	16 M
디스플레이	백그라운드 발광 포함
표시 형태	TFT 칼러
디스플레이 속성	Touchscreen
디스플레이 사이즈	15,6"
예비 배터리	리튬 배터리, 충전 가능
작동 전압 범위 DC	10 ... 32 V
디스플레이 해상도	1366x768 pixels
공칭 동작 전압 DC	24 V
공칭 작동 전압에서 전류 소모	1,2 A
인증	c UL us - Listed (OL)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-20 ... 70 °C
상대 공기 습도	5 - 85 % 비-응결
보호 등급	IP20 IP66
보호 등급에 관한 참고 사항	IP20 rear IP66 front
주변 온도	-20 ... 60 °C
주변 온도 주의	For vertical mounting
제품 중량	4,100 g
PLC 인터페이스	RS485
USB 인터페이스	예
추가 기능	SD card slot
Ethernet 인터페이스	RJ45 10/100 MBd
마운팅 형태	전면 패널 설치
재질 사항	RoHS 에 승인
프로그래밍 소프트웨어	Designer Studio
CPU 자료	2 GB RAM