


비례 중막 밸브 VZQA-C-M22U-50-GG-ALALE-2

Part Number: 8161473

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 디자인 구조 | 공압 작동 핀치 밸브 |
| 액추에이터 형태 | 공압 |
| 씰링 원리 | 소프트 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 마운팅 형태 | 라인 설치 |
| 프로세스 밸브 연결 | G2 |
| 공칭 직경 DN | 50 |
| 밸브 기능 | 여유 홀 포함 2.5 Nm |
| 유량 방향 | 전환 가능 |
| 유체 압력 | 0 ... 0.2 MPa |
| 작동 압력 | 0 ... 2 bar |
| 유체 압력 psi | 0 ... 29 psi |
| 작동 압력 MPa | 0 ... 0.45 MPa |
| 작동 압력 | 0 ... 4.5 bar |
| Operating pressure | 0 ... 65.25 psi |
| 프로세스 밸브의 공칭 압력 | 10 |
| Differential pressure (MPa) | 0.25 MPa |
| 차동 압력 | 2.5 bar |
| Differential pressure (psi) | 36.25 psi |
| 버스트 압력 | 1.6 MPa |
| 파열 압력 | 16 bar |
| Burst pressure | 232 psi |
| 과부하 압력 | 0.78 MPa |
| 초과 부하 압력 | 7.8 bar |
| 과부하 압력(psi) | 113.1 psi |
| Reset 형태 | 반발 탄성 |
| 파일럿 형태 | 외부 제어 포함 |
| 보조 파일럿 공압 포트 12 | G1/8 |
| 파일럿 매체 | ISO 8573-1:2010 [7:4:1] 에 준하는 압축 공기 |
| 매체 | ISO 8573-1:2010 [-:1]에 준하는 압축 공기 물 |
| 최대 점성률 | 4,000 mm ² /s |
| 매체 온도 | -5 ... 100 °C |
| 주변 온도 | -5 ... 60 °C |
| 보관 온도 | 5 ... 20 °C |
| 유량 Kv | 72 m ³ /h |
| On 스위칭 시간 | 200 ms |
| Off 스위칭 시간 | 1,000 ms |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| 하우징 소재 | 전조 알루미늄 합금 |
| 하우징 커버 소재 | 전조 알루미늄 합금 |
| 씰 소재 | VMQ |
| 차단 부품 소재 | EPDM |
| 제품 중량 | 1,302 g |
| 식품 안전 | 추가 재료 정보 참조 |
| 보울 소재 | 알루미늄 다이캐스트 |