



Elektromagnetinis skirstytuvas MGTBH-5/2K-FR-110AC-NA

Gaminio numeris: 188400

Nebetiekiamas produktas

Su NAMUR porto žymėjimu pagal VDE/VDI 3845

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/2 vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Plotis	35 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	400 l/min
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Nominalus dydis	8 mm
Oro išmetimo funkcija	droseliuojamas
Sandarinio principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Atitinka standartus	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Rankinis valdymas	fiksavimas
Valdymo tipas	valdoma
Srauto kryptis	reversuojamas
Valdymo slėgis	2 ... 10 bar
b reikšmė	0,25
C reikšmė	1,1 l/sbar
Išjungimo laikas	90 ms
Ijungimo laikas	20 ms
Ritės charakteristikos duomenys	110 V AC: 50 Hz, pick-up power 5 VA, holding power 3.7 VA 110 V AC: 60 Hz, pick-up power 5 VA, holding power 3.7 VA
Leistinas dažnio svyravimas	+/- 10 %
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Atsparumo korozijai klasė CRC	3
Terpės temperatūra	-20 ... 60 °C
Valdymo terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Elektrinis pajungimas	Kištuko lizdas Įsuktas terminalas M20x1,5
Prapučiamos tūtos jungtis	Vidinis
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Pajungimo padas
Informacija apie sandariklius	NBR