


Krumpliuoto diržo ašis DGE-8- -ZR

Gaminio numeris: 193739
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Electromechanical linear axis with toothed belt.

Type to be discontinued. Available until 2021. See Support Portal for alternative products.



Pavyzdys

Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Efektyvus pavaros dantratumo skersmuo	10,18 mm
Darbinė eiga	1 ... 650 mm
Dydis	8
Eigos rezervas	27,5 mm
Krumpliuoto diržo įtempimas	0,04 %
Krumpliuoto diržo žingsnis	2 mm
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis Kreipiamosios didelei apkrovai
Konstrukcija	Elektromechaninė tiesinė ašis su krumpliuotu diržu
Variklio tipas	Žingsninis variklis
Maksimalus pagreitis	15 m/s ²
Maksimalus greitis	1 m/s
Kartojimo tikslumas	±0,08 mm
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 40 °C
Maks. Pavaros sukimo momentas	0,08 Nm
Didž. perstūmimo jėga Fx	15 N
Tuščios eigos momentas	0,05 Nm
Masės inercijos momentas JH vienam metrui eigos	0,003 kgcm ²
Masės inercijos momentas JL kilogramui darbinės apkrovos	0,259 kgcm ²
Padavimo konstanta	32 mm/U
Material of end caps	Aliuminio liejinys anoduotas
Material of moment compensator	PA - sustiprintas
Material of profile	Aliuminio liejinys anoduotas
Material cover tape	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material drive cover	Aliuminio liejinys anoduotas
Material guide slide	Aliuminio liejinys anoduotas
Material guide rail	Ritininio guolio plienas