



Priekšējā paneļa vārsts SV-5-M5-B

Daļas numurs: 11914

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	5/2 viena elektromagnēta
Iedarbināšanas tips	manuāls
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	95 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 8 bar
Konstrukcijas struktūra	Sēdvārsts ar atsperes atgriešanu
Atstatīšanas tips	mehāniskā atspere
Nominālais izmērs	2,3 mm
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadības gaiss	tiešais
Overlap	Positive overlap
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:--]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Iedarbināšanas spēks	17 N
Produkta svars	53 g
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	M5
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Sintētisks Misiņš