

# Kompaktais cilindrs AEVULQ-63- -A-P-A-S2

Daļas numurs: 156377


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO


Priekš tuvuma zondēšanas, virzuļa kāts aizsargāts pret rotāciju ar vadotnes stieni un skavas plāksni.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2025. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Parāuga attēlojums



## Datu lapa

| Pazīme  | Lielums  |
|---|--|
| Gājiens   | 1 ... 25 mm  |
| Virzuļa diametrs                                      | 63 mm  |
| Amortizēšana  | P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos                |
| Montāžas pozīcija                                     | Jebkurš  |
| Darbības režīms                                       | vienpusējās darbības   |
| Virzuļa kāta gals                                     | Vīrišķā vītne  |
| Konstrukcijas struktūra                               | Virzulis<br>Virzuļa kāts   |
| Pozīcijas detektēšana                                 | Tuvuma devējiem  |
| Varianti  | Caurejošs virzuļa kāts   |
| Aizsardzība pret momentu/ vadotne                     | Kvadrātisks virzuļa kāts   |
| Operating pressure MPa                                | 0,1 ... 1 MPa  |
| Darbošanās spiediens                                  | 1 ... 10 bar   |
| Operating pressure                                    | 14,5 ... 145 psi   |
| Darbošanās paņēmiens                                  | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Piezīme par darba un vadības vidi                     | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC                 | 2 - Mainīga korozijas ietekme  |
| PWIS conformity                                       | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Apkārtējās vides temperatūra                          | -20 ... 80 °C  |
| Sadursmes enerģija gala pozīcijās                     | 0,7 J  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 1.679 N  |
| Montāžas tips   | ar caurejošo urbumu<br>ar piederumiem<br>Izvēles                       |
| Pneimatiskais savienojums                             | G1/8   |
| Atloka skrūves materiāls                              | tērauds, galvanizēts   |
| Vāka materiāls  | Kaļamā alumīnija sakausējums   |
| Dinamisko blīvējumu materiāls                         | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Virzuļa kāta materiāls                                | Stiprs tērauda sakausējums   |
| Cilindra čaulas materiāls                             | Kaļamā alumīnija sakausējums   |