


Trīspunktu satvērējs HGD-32-A

Daļas numurs: 161837

FESTO

Pašcentrējošais, var tikt lietots kā iekšējais un ārējais satvērējs, iespējama tuvuma pozīcijas zondēšana.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Izmērs | 32 |
| Gājiens uz katru satvērēja žokli | 3,9 mm |
| Max. aizvietošanas precizitāte | 0,2 mm |
| Atkārtēšanas precizitāte, satvērējs | ≤ 0,04 mm |
| Satvērēja pirkstu skaits | 3 |
| Darbības režīms | divpusējās darbības |
| Satvērēja funkcija | 3-punktu |
| Konstrukcijas struktūra | Svira |
| Pozīcijas detektēšana | Tuvuma devējiem |
| Kopējais spēks pie 6 bar, atvēršana | 410 N |
| Kopējais spēks pie 6 bar, aizvēršana | 360 N |
| Darbošanās spiediens | 2 ... 8 bar |
| Max. satvērēja darbošanās frekvence | 4 Hz |
| Min. atvēršanās laiks pie 6 bāriem | 10 ms |
| Min. aizvēršanās laiks pie 6 bāriem | 10 ms |
| Darbošanās paņēmieni | Filtrēts saspieštais gaiss |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 |
| Apkārtējās vides temperatūra | 5 ... 60 °C |
| Satveršanas spēks uz katru satvērēja žokli pie 6 bar, atverošais | 137 N |
| Satveršanas spēks uz katru satvērēja žokli pie 6 bar, aizverošais | 120 N |
| Max. spēks uz satvērēja žokli Fz dinamiskais | 9 N |
| Max. spēks uz satvērēja žokli Fz statiskais | 90 N |
| Max. griezes moments uz satvērēju Mx dinamiskais | 0,016 Nm |
| Max. griezes moments uz satvērēju Mx statiskais | 1,6 Nm |
| Max. griezes moments uz satvērēju My dinamiskais | 0,028 Nm |
| Max. griezes moments uz satvērēju My statiskais | 2,8 Nm |
| Max. griezes moments uz satvērēju Mz dinamiskais | 0,019 Nm |
| Max. griezes moments uz satvērēju Mz statiskais | 1,9 Nm |
| Produkta svars | 300 g |
| Montāžas tips | ar iekšējo (sievīšķo) vītņi |
| Pneimatiskais savienojums | M5 |
| Materiālu piezīme | Brīvs no vara un PTFE |
| Pārsega vāka materiālu informācija | POM |
| Materiālu informācija, korpus | Alumīnijs Niķeļa pārklājums |
| Satvērēja žokļu materiālu informācija | Instrumentu tērauds Niķeļa pārklājums |