

Smalkais filtrs LFMB-1/8-D-MINI-A-NPT

Daļas numurs: 173709

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Ar 1 µm filtra kārtidžu, metāla kausa aizsargs.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Sērija | D |
| Izmērs | Mini |
| Filtrācijas pakāpe | 1 µm |
| Kondensāta novadišana | pilnīgi automātisks |
| Darbošanās spiediens | 2 ... 12 bar |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertās gāzes |
| Gaisa tīrības klase izejā | Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inertās gāzes |
| Max. standarta plūsmas pakāpe pie gaisa kvalitātes klases | 500 l/min |
| Min. plūsmas pakāpe pie gaisa kvalitātes klases | 150 l/min |
| Filtra efektivitāte | 99,99 % |
| Kausa aizsargs | Metāla kausa aizsargs |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Vidējā temperatūra | 1,5 ... 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Atlikušās eļļas sastāvs | 0,5 mg/m ³ |
| Montāžas tips | Līnijas instalācija ar montāžas leņķi Izvēles |
| Montāžas pozīcija | vertikāle |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | 1/8 NPT |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | 1/8 NPT |
| Korpusa materiāls | Cinka spiedienlējums |
| Filtra materiāls | Bora silikāta šķiedra |
| Kolbas materiāls | PC |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |