


Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRGZ-M5-QS-4-LF-C

Daļas numurs: 175067

FESTO

Gaisa piegādes plūsmas kontrole ar precīzo plūsmas kontroles vārstu un QS iespiežamo savienojumu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	M5
Pārtrauces elements	Iešķeltā skrūve
Montāžas tips	Vītņots
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	48 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	40 ... 65 l/min
Darbošanās spiediens	0,2 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts, neeļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija Filtrēts, eļļots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Normālā caurplūde droseles virzienā 6 → 0 bāri	80 l/min
Normālā caurplūde sprostvirzienā 6 → 0 bāri	65 ... 110 l/min
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Max. pievilšanas moments	1,5 Nm
Produkta svars	14 g
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Niķela pārklājums Misiņš
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Atbrīvošanas gredzena materiālu informācija	POM
Regulēšanas skrūves materiālu informācija	Misiņš
Grozāmā savienojuma materiālu informācija	Cinka spiedienlējums