


Motora kontroleris CMMP-AS-C2-3A-C1

Daļas numurs: 1669371

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Aktīvais PFC	Jā
Tikla filtrs	Iebūvēts
Drošības funkcija	Safe Torque off (STO)
Safety Integrity Level (SIL)	Droša griezes momenta atslēgšana (STO) / SIL2
Veiktspējas līmenis (PL)	Droša griezes momenta atslēgšana (STO) / Kategorija 3, Performance Level d
Attēlošana	Septiņu segmentu displejs
Izejas frekvence	0 ... 1.000 Hz
Izejas sprieguma diapazons AC	0 - 270 V
Bremzēšanas pretestība	165 Ohm
Digitālo loģisko izeju īpašības	Elektriski izolēts Brīvi konfigurējams dotajā apgabalā
Impulsa jaudas bremzēšanas pretestība	1,1 kVA
Maksimālā digitālo loģisko izeju strāva	100 mA
Maksimālais maksimālās strāvas ilgums	5 s
Maksimālais starpspriegums DC	380 V
Nominālā izejas strāva	2,5 A
Nominālais darba spriegums AC	230 V
Nominālā kontrolera jauda	500 VA
Nominālais DC spriegums, loģiskais nodrošinājums	24 V
Nominālā strāva	2,5 A
Tikla frekvence	50 ... 60 Hz
Parametru izvēles vieta	Parametru konfigurēšana un noteikšana Kontroles interfeiss (PtP) RS232 (9600...115000 Bits/s)
Nominālais fāžu spriegums	Vienfāzes
Maksimālā jauda	1.000 VA
Maksimālā strāva uz fāzi, efektīvā	5 A
Strāvas patēriņš, loģiskā nodrošināšana bez stingrās bremzes	0,55 A
Pieļaujamais diapazons, loģikas spriegums	± 20 %
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
Sertifikācijas departaments	MFS 10006
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES mašīnu direktīvu Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 90 %
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Autorizācija	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Produkta svars	2.000 g
Analogā monitora izeju skaits	2
Analogo uzstādes vērtību skaits	3
Digitālo loģisko izeju skaits 24 V DC	5
Digitālo loģisko izeju skaits	10

Pazīme	Lielums
Komunikāciju profils	DS301/DSP402 FHPP
Procesa interfeiss	I/O savienojums Paredzēts 255 pozicionēšanas ierakstiem
Loģisko ieeju apstrādes lauks	8 ... 30 V
Monitora izeju apstrādes lauks	± 10 V
Uzstādes vērtības apstrādes lauks	± 10 V
Monitora izejas izšķirtspēja	9 Bit
Kodētāja spraudņa izeja, raksturlielumi	Izšķirtspēja 16384 ppr
Kodētāja spraudņa ieeja, raksturlielumi	RS422 EnDat 2.2
Monitora izeju parametri	Īssavienojumu drošs
Uzstādes vērtības parametri	Diferencētās ieejas Var tikt konfigurēts ātrumam apgr/min Var tikt konfigurēts priekš strāvas
Loģisko ieeju īpašības	Elektriski izolēts Brīvi konfigurējams
Kodētāja spraudņa izeja, funkcija	Aktuālās vērtības aptauja izmantojot kodētāja signālus ātruma kontroles režīmā Zemāk esošā sekotāja piedziņas uzstādes punkta specifikācija
Kodētāja spraudņa ieeja, funkcija	Kodētāja signāls, ātruma uzstādes punkts apgr/min Sinhronā darbībā ka noteikts ātrums apgr/min priekš sekotāja piedziņas elementa Uzstādes punkta vērtība no enkodera signāla
Kopnes savienojums	9-kontaktu D-Sub Spraudņa līgзда
Feldbus savienojums	CANopen DeviceNet Ethernet Profibus DP Sercos
Maksimālais Feldbus pārraides ātrums	1 Mbit/s
Montāžas tips	uz savienošanas plāksnes Pievilktis
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS