

Savienojošais vads KEA-1-25P-10

Daļas numurs: 177414

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Produkta svars	1.092 g
Elektriskais savienojums	Spraudņa ligzda Sub-D 25-kontaktu
Darbības sprieguma diapazons DC	≤ 250 V
Darbības sprieguma diapazons AC	≤ 250 V
Pieļaujamā strāvas slodze	4 A
Kabeļa garums	10 m
Vada diametrs	12 mm
Kabeļa struktūra	25x0,34
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 70 °C
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PVC
Materiālu informācija, korpuss	PA
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Vara sakausējums Apzeltīts
Montāžas pozīcija	Jebkurš