


Apaļais cilindrs DSEU-25-25-P-A

Daļas numurs: 188573

FESTO

Gala uzgalis, ar vītņotām tapām un gultņiem.
Tīks izņemts. Pieejams līdz 2011.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|---|
| Gājiens | 25 mm |
| Virzuļa diametrs | 25 mm |
| Amortizēšana | P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Konstrukcijas struktūra | Virzulis Virzuļa kāts Cilindra caurule |
| Pozīcijas detektēšana | Tuvuma devējiem |
| Varianti | Viena gala virzuļa kāts |
| Darbošanās spiediens | 1,5 ... 10 bar |
| Darbības režīms | divpusējās darbības |
| Darbošanās paņēmieni | Žāvēts saspīstais gaiss, eļļots vai neeļļots |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 1 |
| Apkārtējās vides temperatūra | 0 ... 80 °C |
| Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens | 247 N |
| Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens | 295 N |
| Kustīgā masa ar 0 mm gājienu | 46,9 g |
| Papildus svars uz gājienu 10 mm | 11,2 g |
| Pamata svars priekš 0 mm gājienu | 132,8 g |
| Montāžas tips | ar piederumiem |
| Pneimatiskais savienojums | G1/8 |
| Materiālu piezīme | Satur LABS substances |
| Pārsega materiālu informācija | Kaļamā alumīnija sakausējums |
| Blīvējumu materiālu informācija | TPE-U(PU) |
| Materiālu informācija, korpuss | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |
| Virzuļa kāta materiālu informācija | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |