

Paralēlais satvērējs HGP-25-A-B-G2

Daļas numurs: 197550

FESTO

Pašcentrējošais, var lietot kā iekšējo un ārējo satvērēju, ar tuvuma pozīcijas zondēšanas iespēju, ar satvērēja noturēšanas spēku, aizverošais ...-G2.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	25
Gājiens uz katru satvērēja žokli	7,5 mm
Max. aizvietošanas precizitāte	0,2 mm
Atkārtēšanas precizitāte, satvērējs	$\leq 0,04$ mm
Satvērēja pirkstu skaits	2
Darbības režīms	divpusējās darbības
Satvērēja funkcija	Paralēls
Satvērēja spēka nodrošinājums	aizvēršanās laikā, G2
Konstrukcijas struktūra	Svira
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Darbošanās spiediens	5 ... 8 bar
Max. satvērēja darbošanās frekvence	4 Hz
Min. atvēršanās laiks pie 6 bāriem	62 ms
Min. aizvēršanās laiks pie 6 bāriem	49 ms
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts, neeļlots saspīestais gaiss, 40 µm filtrācija Filtrēts, eļlots saspīestais gaiss, 40 µm filtrācija
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1
Apkārtējās vides temperatūra	10 ... 60 °C
Max. spēks uz satvērēja žokli Fz dinamiskais	24 N
Max. spēks uz satvērēja žokli Fz statiskais	240 N
Max. griezes moments uz satvērēju Mx dinamiskais	1,1 Nm
Max. griezes moments uz satvērēju Mx statiskais	11 Nm
Max. griezes moments uz satvērēju My dinamiskais	1,1 Nm
Max. griezes moments uz satvērēju My statiskais	11 Nm
Max. griezes moments uz satvērēju Mz dinamiskais	1,1 Nm
Max. griezes moments uz satvērēju Mz statiskais	11 Nm
Produkta svars	737 g
Montāžas tips	Izvēles ar caurejošo urbumu ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Pārsega vāka materiālu informācija	PA
Materiālu informācija, korpuss	Kaļamā alumīnija sakausējums Cieti anodizēts
Satvērēja žokļu materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais