



Piedziņa ar mini vadotni DFC-4-15-P-GF

Daļas numurs: 189453

FESTO

nav zondēšanas iespēju, ar plakānu atbalsta vadotni.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Smaguma centra attālums no noslogojošās slodzes līdz nesošai plāksnei	5 mm
Gājiens	15 mm
Virzuļa diametrs	4 mm
Piedziņas elementa darbības režīms	Skava
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Slīdbukses vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotne
Pozīcijas detektēšana	Nē
Operating pressure MPa	0,35 ... 0,7 MPa
Darbošanās spiediens	3,5 ... 7 bar
Max. ātrums	1 m/s
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
Sadursmes enerģija gala pozīcijās	0,006 Nm
Maks. moments Mx	0,02 Nm
Max. lietderīgā slodze kā funkcija no gājienu pie definētā attāluma xs	1,7 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	5,5 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	7,5 N
Kustīgā masa	3,2 g
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	3,2 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	1,3 g
Produkta svars	15 g
Pneimatiskais savienojums	PK-2
Vāka materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais