


# Vadotnes elements EAGF-V2-KF-50-100

Daļas numurs: 2783639

★ Pamatproduktu klāsts

[Priekš elektriskā cilindra ESBF.](#)

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	50
Gājiens	100 mm
Reversa brīvģājiens	0 μm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotne
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Max. spēks Fy	1.260 N
Maks. statistiskais spēks Fy	1.600 N
Max. spēks Fz	1.260 N
Maks. statistiskais spēks Fz	1.600 N
Maks. moments Mx	65 Nm
Max. griezes moments Mx statistiskais	83 Nm
Maks. moments My	70 Nm
Max. griezes moments My statistiskais	89 Nm
Maks. moments Mz	70 Nm
Max. griezes moments Mz statistiskais	89 Nm
Atvienošanas spēks	15 N
Kustīgā masa	2.505 g
Produkta svars	4.549 g
Kustīgās masas smaguma centrs ar 0 mm gājienu	46 mm
Kustīgās masas smaguma centra papildus pielāide uz katrēm 10 mm gājienu	4,3 mm
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vadīklas komponentes materiāls	Termiski apstrādāts tērauds
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Jūga plāksnes materiāls	Tērauds