


Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRLZ-M5-QS-6-D

Daļas numurs: 193155

★ Pamatproduktu klāsts

Priekš gaisa plūsmas piegādes kontroles, ar pagriežamu savienojumu.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	vienvirziena plūsmas kontroles funkcija piegādes gaisam
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-6
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	M5
Pārtrauces elements	Ieškeltā skrūve
Montāžas tips	Vītņots
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	115 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	70 ... 110 l/min
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Jūras klasifikācija	skatiet sertifikātu
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	0,2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	170 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	160 ... 200 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominālais pievilkšanas moments	0,8 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielaide	± 10 %
Produkta svars	13 g
Vītņotā spraudņa materiāls	Misiņš
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Atrīvošanas gredzena materiāls	POM
Regulēšanas skrūves materiāls	Misiņš
Grozāmās stiprinājuma materiāls	Cinka spiedienlējums Hromēts