

Zobsiksna ass DGE-12- -ZR

Daļas numurs: 193740
Produkts tiks atcelts


FESTO

Elektromehāniskā lineārā ass ar zobsiksnu.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2021. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Parauga attēlojums



Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Piedziņas zobrata efektīvais diametrs	12,09 mm
Darba gājiens	1 ... 1.000 mm
Izmērs	12
Gājiena rezerve	36,5 mm
Zobsiksna izplešanās	0,1 %
Zobsiksna solis	2 mm
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne Smagu slodžu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskās lineārās assis Ar zobsiksnu
Motora tips	Soļu dzinējs Servomotors
Maks. paātrinājums	20 m/s ²
Max. ātrums	1,5 m/s
Atkārtēšanas precizitāte	±0,08 mm
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 40 °C
Max. piedziņas griezes moments	0,18 Nm
Max. padeves spēks Fx	30 N
Piedziņas moments bez slodzes	0,08 Nm
Masas inerces moments JH uz gājiena metru	0,009 kgcm ²
Masas inerces moments JL uz darba slodzes kg	0,365 kgcm ²
Padeves konstante	38 mm/U
Gala vāku materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Momenta kompensatora materiāls	PA-pastiprināts
Profila materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Nosedzošās lentes materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Piedziņas vāka materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Vadotnes kamanas materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Vadotnes slīdes materiāls	Rullīšu gultņu tērauds