

# Filtra regulators LFRS-1/8-D-5M-O-MINI-A

Daļas numurs: 194707


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Ar nobloķējamu regulatora rokturi, bez spiediena manometra, nominālais spiediens 12 bāri, paredzēts neeļļotam saspiestajam gaisam

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme                                    | Lielums  |
|---|--|
| Izmērs                                    | Mini   |
| Sērija                                    | D  |
| Pievada aizslēgs                          | Pagriežams kloķis ar iebūvētu atslēgu                                  |
| Montāžas pozīcija                         | vertikāle +/- 5°   |
| Filtrācijas pakāpe                        | 5 µm   |
| Kondensāta novadīšana                     | pilnīgi automātisks  |
| Konstrukcijas struktūra                   | Filtrs regulators bez spiediena manometra                              |
| Max. kondensāta vērtība                   | 22 cm <sup>3</sup>   |
| Kausa aizsargs                            | Metāla kausa aizsargs  |
| Spiediena manometrs                       | Sagatavots priekš G1/8   |
| Darbošanās spiediens                      | 2 ... 12 bar   |
| Spiediena kontroles diapazons             | 0,5 ... 12 bar   |
| Max. spiediena histerēze                  | 0,2 bar  |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe         | 650 l/min  |
| Darbošanās paņēmieni                      | Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inertās gāzes    |
| Piezīme par darbu un vadības vidi         | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC     | 2 - Mainīga korozijas ietekme  |
| Uzglabāšanas temperatūra                  | -10 ... 60 °C  |
| Gaisa tīrības klase izejā                 | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertās gāzes   |
| Vidējā temperatūra                        | 5 ... 60 °C  |
| Apkārtējās vides temperatūra              | 5 ... 60 °C  |
| Produkta svars                            | 560 g  |
| Montāžas tips                             | Līnijas instalācija<br>ar piederumiem<br>Izvēles                       |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1/8   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | G1/8   |
| Materiālu piezīme                         | Atbilst RoHS   |
| Korpusa materiāls                         | Cinka spiedienlējums   |
| Kolbas materiāls                          | PC   |