


Paralēlais satvērējs HGPM-12-EZ-G9

Daļas numurs: 197570

FESTO

Tieša atloka montāža ar skrūvēm. Montāžas tapas tiek lietotas centrēšanai.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Izmērs | 12 |
| Gājiens uz katru satvērēja žokli | 3 mm |
| Max. aizvietošanas precizitāte | 0,2 mm |
| Atkārtēšanas precizitāte, satvērējs | ≤ 0,05 mm |
| Satvērēja pirkstu skaits | 2 |
| Drive system | pneimatisks |
| Darbības režīms | vienpusējās darbības aizvērts |
| Satvērēja funkcija | Paralēls |
| Satvērēja spēka nodrošinājums | Nē |
| Konstrukcijas struktūra | Slīpā plakne |
| Pozīcijas detektēšana | Nē |
| Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), closing | 35 N |
| Darbošanās spiediens | 4 ... 8 bar |
| Max. satvērēja darbošanās frekvence | 4 Hz |
| Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 3 ms |
| Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 8,3 ms |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 1 - Zema korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | 5 ... 60 °C |
| Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening | 17,5 N |
| Max. spēks uz satvērēja žokli Fz statiskais | 30 N |
| Max. griezes moments uz satvērēju Mx statiskais | 0,5 Nm |
| Max. griezes moments uz satvērēju My statiskais | 0,5 Nm |
| Max. griezes moments uz satvērēju Mz statiskais | 0,5 Nm |
| Produkta svars | 62 g |
| Montāžas tips | ar iekšējo (sievīšķo) vītņi |
| Pneimatiskais savienojums | M3 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Nosegvāka materiāls | POM |
| Korpusa materiāls | Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums |
| Satvērēja žokļa materiāls | Stiprs tērauda sakausējums |