


Servomotors EMME-AS-80-S-LS-AMXB

Daļas numurs: 4267581

Produkts tiks atcelts

Bez pārvada/ar bremzi.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 90 %
Atbilst standartam	IEC 60034
Izolācijas aizsardzības klase	F
Vērtēšanas klase saskaņā ar EN 60034-1	S1
Aizsardzības klase	IP21
Elektriskā savienošanas sistēma	Spraudnis
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Autorizācija	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Nominālais darbības spriegums DC	360 V
Nominālais spriegums DC	360 V
Vijumu slēguma veids	Iekšējā zvaigzne
Number of pole pairs	3
Stāvēšanas moments	2,8 Nm
Nominālais griezes moments	2,4 Nm
Piķa moments	11,2 Nm
Nominālais rotācijas ātrums	3.000 1/min
Max. ātrums	4.690 1/min
Nominālā motora jauda	750 W
Nepārtrauktā atvērtās ķēdes strāva	3,1 A
Nominālā motora strāva	2,6 A
Piķa strāva	12,4 A
Motora konstante	0,923 Nm/A
Sprieguma konstante, starpfāžu	54,3 mVmin
Starpfāžu pretestība	4,6 Ohm
Starpfāžu tinumu pretestība	9,46 mH
Kopējais elementu inerces moments	1,68 kgcm ²
Produkta svars	3.700 g
Pieļaujamā vārpstas aksiālā slodze	70 N
Pieļaujamā vārpstas radiālā slodze	350 N
Rotora pozīcijas devējs	Safety Enc. absolut multi turn
Rotācijas pozīcijas enkodera saskarne	HIPERFACE®
Rotācijas pozīcijas enkodera mērīšanas princips	optiskais
Rotora pozīcijas enkoderis, sinusa/kosinusa periods uz apgriezību	128

Pazīme	Lielums
Rotora pozīcijas enkoderis, parastā izšķirtspēja	15 Bit
Rotora pozīcijas enkoderis, parastā leņķiskā precizitāte	20 arcmin
Bremzes noturošais griezes moments	4,5 Nm
Darbošanās spriegums DC bremzei	24 V
Enerģijas patēriņš, bremze	12 W
Bremzes masas inerces moments	0,222 kgcm ²
Pārslēgšanās cikli, noturošā bremze	5 miljoni brīvas nostrādes (bez berzes darba)
Safety Integrity Level (SIL), atsevišķas komponentes	SIL 2, Rotora pozīcijas devējs SILCL 2, Rotora pozīcijas devējs
Veiktspējas līmenis (PL), atsevišķām komponentēm	Kategorija 3, Veiktspējas Līmenis d, Rotora pozīcijas devējs
PFHd, atsevišķām komponentēm	1,3 x 10E-8, Rotora pozīcijas devējs
Lietojuma ilgums Tm, komponentes daļa	20 gadi, rotora pozīcijas devējam
MTTF, sastāvdaļai	797 gadi, noturošā bremze
MTTFd, sastāvdaļai	874 gadi, Rotora pozīcijas devējs
Energy efficiency	ENEFF (CN) / Class 2