


Servomotors EMMT-AS-60-L-HS-RS

Daļas numurs: 5242216

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Apkārtējās vides temperatūra | -15 ... 40 °C |
| Piezīme par apkārtējās vides temperatūru | up to 80°C with derating -1.5%/°C |
| Max. installation height | 4.000 m |
| Note on max. installation height | As of 1,000 m, only with derating of -1.0% per 100 m |
| Uzglabāšanas temperatūra | -20 ... 70 °C |
| Relatīvais gaisa mitrums | 0 - 90 % |
| Atbilst standartam | IEC 60034 |
| Termālā klase saskaņā ar EN 60034-1 | F |
| Max. winding temperature | 155 °C |
| Vērtēšanas klase saskaņā ar EN 60034-1 | S1 |
| Temperatūras kontrole | Digital motor temperature transmission via EnDat® 2.2 |
| Motor type to EN 60034-7 | IM B5 IM V1 IM V3 |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Aizsardzības klase | IP40 |
| Piezīme par aizsardzības klasi | IP40 motor shaft without RWDR IP65 motor shaft with RWDR IP67 for motor housing with connection technology |
| Concentricity, coaxiality, axial runout to DIN SPEC 42955 | N |
| Balance quality | G 2,5 |
| Detent torque | <1.0% of peak torque |
| Storage lifetime under nominal conditions | 20.000 h |
| Intefeisa kods, motora izeja | 60P |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips | Hibrīdais spraudnis |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija | M23x1 |
| Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits | 15 |
| Piesārņojuma pakāpe | 2 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 0 - Nav korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Vibrāciju noturība | Transportēšanas iekārtas pārbaude pie ievainojumu 2 līmeņa saskaņā ar FN 942017-4 un NE 60068-2-6 |
| Triecienu izturība | Triecienu tests ar smaguma līmeni SG2 saskaņā ar FN 942017-5 un EN 60068-2-27 |
| Autorizācija | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu saskaņā ar ES RoHS direktīvu |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| Sertifikācijas departaments | UL E342973 |
| Nominālais darbības spriegums DC | 680 V |
| Vijumu slēguma veids | Iekšējā zvaigzne |

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Number of pole pairs | 5 |
| Stāvēšanas moments | 1,66 Nm |
| Nominālais griezes moments | 1,4 Nm |
| Piķa moments | 5,6 Nm |
| Nominālais rotācijas ātrums | 3.000 1/min |
| Max. ātrums | 14.300 1/min |
| Max. mechanical speed | 16.000 1/min |
| Nominālā motora jauda | 440 W |
| Nepārtrauktā atvērtās ķēdes strāva | 3,8 A |
| Nominālā motora strāva | 3,2 A |
| Piķa strāva | 18,3 A |
| Motora konstante | 0,44 Nm/A |
| Standstill torque constant | 0,52 Nm/A |
| Sprieguma konstante, starpfāžu | 31,2 mV/min |
| Starpfāžu pretestība | 2,68 Ohm |
| Starpfāžu tinumu pretestība | 12 mH |
| Winding longitudinal inductivity Ld (phase) | 5 mH |
| Winding cross inductivity Lq (phase) | 6 mH |
| Electric time constant | 3 ms |
| Thermal time constant | 43 min |
| Thermal resistance | 1 K/W |
| Measuring flange | 250 x 250 x 15 mm, steel |
| Kopējais elementu inerces moments | 0,403 kgcm ² |
| Produkta svars | 1.910 g |
| Pieļaujamā vārpstas aksiālā slodze | 70 N |
| Pieļaujamā vārpstas radiālā slodze | 350 N |
| Rotora pozīcijas devējs | Absolūtais viena apgrieziena enkoderis |
| Rotor position sensor, manufacturer designation | ECI 1118 |
| Rotor position sensor, absolute detectable revolutions | 1 |
| Rotācijas pozīcijas enkodera saskarne | EnDat 22 |
| Rotācijas pozīcijas enkodera mērīšanas princips | Induktīvais |
| Rotor position sensor, DC operating voltage | 5 V |
| Rotor position sensor, DC operating voltage range | 3,6 ... 14 V |
| Rotor position sensor, position values per revolution | 262.144 |
| Rotora pozīcijas enkodera trigeris | 18 Bit |
| Rotor position sensor, system accuracy of angle measurement | -120 ... 120 arcsec |
| MTTF, sastāvdaļai | 190 years, rotor position sensor |