

Leņķiskā piedziņa DSRL-40-180-P-FW



Daļas numurs: 30658

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Rotācijas spārna princips, pagrieziņa leņķa bezgala regulēšana.
Apstādinašanas sistēma ir atsevišķa no rotācijas spārna, tāpēc jebkuri
radušies spēki tiek absorbēti ar aptures izciļņiem un amortizēti caur
lokanām plastmasas plāksnēm.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda
pirmos četrus simbolus.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	40
Amortizācijas leņķis	0,9 deg
Rotācijas leņķa regulēšanas diapazons	0 ... 180 deg
Pagrieziņa leņķis	0 ... 180 deg
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības režīms	divpusējās darbības
Konstrukcijas struktūra	Rotācijas lāpstiņa
Pozīcijas detektēšana	Nē
Darbošanās spiediens	1,5 ... 8 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	20 Nm
Produkta svars	2.400 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums	G1/4
Piedziņas vārpstas materiāls	Tērauds Niķela pārklājums
Blīvējumu materiāls	NBR