



Filtra regulators MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS

Daļas numurs: 529184

★ Pamatproduktu klāsts

12 bāru maksimālais izejas spiediens, 5 µm filtrs, ar spiediena manometru, nobloķējamu regulatora galvu, plastmasas kausu ar plastmasas kausa aizsargu, automātiska manuāla novadīšana, plūsmas virziens: no kreisās uz labo pusi.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	6
Sērija	MS
Pievada aizslēgš	Pagriežams kloķis ar aizslēgu ar piederumiem, noslēdzams
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	5 µm
Kondensāta novadīšana	manuāla rotācija
Konstrukcijas struktūra	Filtrs regulators ar spiediena manometru
Max. kondensāta vērtība	38 ml
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante ar sekundāro izplūdi
Kausa aizsargs	Plastmasas aizsargs
Spiediena manometrs	ar spiediena manometru
Operating pressure MPa	0,08 ... 2 MPa
Darbošanās spiediens	0,8 ... 20 bar
Spiediena kontroles diapazons	0,5 ... 12 bar
Max. pressure hysteresis (MPa)	0,025 MPa
Max. spiediena histerēze	0,25 bar
Max. pressure hysteresis	3,625 psi
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	4.000 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inertās gāzes
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	875 g
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/2
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kontroles paneļa materiāls	PA POM
Blīvējumu materiāls	NBR
Filtra materiāls	PE
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Membrānas materiāls	NBR
Kolbas materiāls	PC
Atdalošās plāksnes materiāls	POM