


# Gaisa sagatavošanas bloku kombinācija MSB4-1/8-FRC2:J6M1

Daļas numurs: 531127

FESTO

Filtra/spiediena regulatora/eļļotāja kombinācija, maksimālais izejas spiediens 7 bar, 40 µm filtrs, ar spiediena manometru, nobloķējama regulatora galva, plastmasas kolba ar plastmasas kolbas aizsargu, pilnīgi automātiska kondensāta novadīšana, plūsmas virziens no kreisās uz labo pusi.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	4
Sērija	MS
Pievada aizslēgš	Pagriežams kloķis ar iebūvētu atslēgu
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Kondensāta novadīšana	pilnīgi automātisks
Konstrukcijas struktūra	Filtrs regulators ar spiediena manometru proporcionālais standarta miglas eļļotājs
Filtrācijas pakāpe	40 µm
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante ar sākuma spiediena kompensāciju ar sekundāro izplūdi ar atgriezenisko plūsmu
Kausa aizsargs	Plastmasas aizsargs
Spiediena manometrs	ar spiediena manometru
Darbošanās spiediens	1,5 ... 12 bar
Spiediena kontroles diapazons	0,3 ... 7 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	950 l/min
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:-]
Vidējā temperatūra	5 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Produkta svars	500 g
Montāžas tips	ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/8
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiālu informācija	PC