

Lodes vārsts


VZBD-2-W3-16-T-2-F0507-V14V14

Daļas numurs: 4783600

FESTO

Stainless steel for use in the cosmetics and pharmaceutical industry, 2/2-way, nominal width: 2", top flange F0507, PN16, weld-on ends to ISO 1127, electropolished.

Festo šo produktu neražo un ir tikai izplatītājs.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcijas struktūra	2-virzienu lodveida vārsts
Iedarbināšanas tips	mehānisks
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Procesu vārsta savienojums	Metināmie gali saskaņā ar ISO 1127
Komutācijas pozīcijas indikators	Rievu virziens = plūsmas virziens
Atloka urbumu izkārtojums	F0507
Iekšējais diametrs	56,3 mm
Nominālais diametrs DN	50
Vārsta funkcija	2/2
Plūsmas virziens	reversējams
Procesvārsta nominālais spiediens	16
Pārraušanas moments pie diferenciālā spiediena, nominālais spiediens, procesvārsts PN	44 Nm
Bāzēts uz standartu	ISO 1127 ISO 5211
Vide	Tvaiks Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:--] Inertās gāzes Ūdens Neitrālie šķidrums
Vidējā temperatūra	-20 ... 200 °C
Plūsmas pakāpe Kv	532 m ³ /h
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Korpusa materiāls	Nerūsējošā tērauda lējums
Materiālu informācija korpusam	1.4409
Sēžas blīves materiāls	PTFE, modificēts
Blīvējumu materiāls	FPM PTFE
Lodes materiāls	Nerūsējošā tērauda lējums
Materiālu informācija lodei	1.4409
Vārpstas materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu informācija vārpstai	1.4401
Produkta svars	5.470 g
Autorizācija	3-A Sanitary CRN
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES drukāšanas ierīču vadlīnijām
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - Ļoti augsta korozijas ietekme