

Lodes vārsts

VZBE-1-T-63-F-3L-F05-V15V15

Daļas numurs: 4834292

FESTO

Stainless steel, 3/2-way, nominal width 1", top flange F05, PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Festo šo produktu neražo un ir tikai izplatītājs.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcijas struktūra	3-virzienu lodveida vārsts L urbums
Iedarbināšanas tips	mehānisks
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Procesu vārsta savienojums	1 NPT
Komutācijas pozīcijas indikators	Rievu virziens = plūsmas virziens
Atloka urbumu izkārtojums	F05
Iekšējais diametrs	20 mm
Nominālais diametrs DN	25
Vārsta funkcija	3/2
Plūsmas virziens	reversējams
Procesvārsta nominālais spiediens	63
Pārraušanas moments pie diferenciālā spiediena, nominālais spiediens, procesvārsts PN	25,2 Nm
Bāzēts uz standartu	ASME B1.20.1 ISO 5211
Vide	Tvaiks Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:--] Inertās gāzes Ūdens Neitrālie šķidrumi
Vidējā temperatūra	-20 ... 200 °C
Flow rate Kv type L	16 m ³ /h
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Korpusa materiāls	Nerūsējošā tērauda lējums
Materiālu informācija korpusam	1.4408
Sēžas blīves materiāls	PTFE
Blīvējumu materiāls	PTFE
Lodes materiāls	Nerūsējošā tērauda lējums
Materiālu informācija lodei	1.4408
Vārpstas materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu informācija vārpstai	1.4401
Produkta svars	1.618 g
Autorizācija	CRN
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - ļoti augsta korozijas ietekme