



Eļļotājs MS12-LOE-G-U

Daļas numurs: 537156

FESTO

Metāla kauss, plūsmas virziens: no kreisās uz labo pusi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	12
Sērija	MS
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Konstrukcijas struktūra	proporcionālais standarta miglas eļļotājs
Max. eļļas ietilpība	1.500 cm ³
Kausa aizsargs	iebūvēts kā metāla apvalks
Darbošanās spiediens	1 ... 16 bar
Minimālā plūsmas pakāpe eļļošanas funkcijai	400 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	20.000 ... 22.000 l/min
Darbošanās paņēmieni	Gaisa kvalitātes klase 5:7: - pēc DIN ISO 8573-1
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Vidējā temperatūra	0 ... 60 °C
Eļļas viskozitāte	ISO VG 32
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Produkta svars	6.500 g
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar montāžas leņķi Izvēles
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	iekšējais
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	iekšējais
Vāka materiāls	PA
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums