

# Vakuuma ģenerators

## VN-05-L-T2-PI2-VI2-RO1

Daļas numurs: 526118

FESTO

Standarta, augsta sūkšanas pakāpe, platums 10 mm, T-formas ar iekšējo vitni un atvērtu klusinātāju.



## Datu lapa

| Pazīme  | Lielums   |
|---|---|
| Nominālais izmērs, Lavala sprausla                | 0,45 mm   |
| Tīklojuma izmērs                                  | 10 mm   |
| Izpildījums. Klusinātājs                          | atvērts   |
| Montāžas pozīcija                                 | Jebkurš   |
| Ežektora raksturlīkne                             | Augsta piesūkšanas plūsmas pakāpe<br>Standarta      |
| Iebūvētā funkcija                                 | Atvērts klusinātājs                                 |
| Konstrukcijas struktūra                           | T-formas  |
| Darbības spiediens pie max sūkšanas pakāpes       | 5 bar   |
| Darbošanās spiediens                              | 1 ... 8 bar   |
| Nominālais darbības spiediens                     | 6 bar   |
| Max sūkšanas pakāpe ar ietekmi uz atmosfēru       | 15,7 l/min  |
| Gaisa piegādes laiks pie nominālā darba spiediena | 1,7 s   |
| Darbošanās paņēmieni                              | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Piezīme par darba un vadības vidi                 | Eļļotāja izmantošana nav iespējama                  |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC             | 1 - Zema korozijas ietekme                          |
| PWIS conformity                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                   |
| Vidējā temperatūra                                | 0 ... 60 °C   |
| Trokšņa līmenis pie nominālā darba spiediena      | 53 dB(A)  |
| Apkārtējās vides temperatūra                      | 0 ... 60 °C   |
| Max. pievilšanas moments                          | 0,5 Nm  |
| Produkta svars                                    | 13 g  |
| Montāžas tips                                     | ar caurejošo urbumu<br>ar piederumiem               |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1         | M5  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3         | Atvērts klusinātājs                                 |
| Vakuuma savienojums                               | M5  |
| Savienojošās vītnes materiāls                     | Kaļamā alumīnija sakausējums, anodizēts             |
| Materiālu piezīme                                 | Atbilst RoHS  |
| Blīvējumu materiāls                               | NBR   |
| Uztvērēja sprauslas materiāls                     | POM   |
| Korpusa materiāls                                 | POM-pastiprināts                                    |
| Klusinātāja materiāls                             | PE  |
| Raidošās sprauslas materiāls                      | Kaļamā alumīnija sakausējums                        |