


Vakuuma ģenerators

VN-10-L-T4-PQ2-VQ3-RO1

Daļas numurs: 526159

FESTO

Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 18 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs, Lavala sprausla	0,95 mm
Tīklojuma izmērs	18 mm
Izpildījums. Klusinātājs	atvērts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Ežektora raksturlīkne	Augsta piesūkšanas plūsmas pakāpe Standarta
Konstrukcijas struktūra	T-formas
Darbības spiediens pie max sūkšanas pakāpes	4 bar
Darbošanās spiediens	1 ... 8 bar
Nominālais darbības spiediens	6 bar
Vakuums atkarībā no darbības spiediena (grafiks)	Diagramma
Max sūkšanas pakāpe ar ietekmi uz atmosfēru	62,7 l/min
1 l tilpuma izplūdes laiks pie 6 bāriem	Diagramma
Darbošanās paņēmieni	Žāvets, filtrēts un neeļlots saspiest gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1
Vidējā temperatūra	0 ... 60 °C
Trokšņu līmenis, atkarībā no darbības spiediena (grafiks)	Diagramma
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Max. pievilšanas moments	0,5 Nm
Efektivitāte atkarībā no vakuuma (grafiks)	Diagramma
Gaisa patēriņš atkarībā no darbības spiediena (grafiks)	Diagramma
Produkta svars	25,2 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu ar augšējo sliedi ar sienas/virsmas fiksāciju
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-6
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	Atvērts klusinātājs
Vakuuma savienojums	QS-8
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, kolektora sprausla	POM
Materiālu informācija, korpuss	POM-pastiprināts
Materiālu informācija, klusinātājs	PE
Materiālu informācija, gaisa sprausla	Kaļamā alumīnija sakausējums
Stiprinājuma materiālu informācija	Misiņš Niķeļa pārklājums Sintētisks