


Lodes vārsts

VAPB-2 1/2-F-63-F0710-CR

Daļas numurs: 534319

FESTO

korozijas un skābju noturīgs.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcijas struktūra	2-virzienu lodveida vārsts
Iedarbināšanas tips	mehānisks
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas tips	Linijas instalācija
Procesu vārsta savienojums	Rp2 1/2
Atloka urbumu izkārtojums	F07 F10
Iekšējais diametrs	65 mm
Nominālais diametrs DN	65
Procesvārsta nominālais spiediens	63
Iedarbošanās moments	69 Nm
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:--:] Inertās gāzes Ūdens Neitrālie šķidrums
Vidējā temperatūra	-10 ... 180 °C
Plūsmas pakāpe Kv	507 m ³ /h
Materiālu informācija, korpuss	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu informācija korpusam	1.4408
Blīvējumu materiālu informācija	FPM PTFE
Materiālu informācija, lode	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu informācija lodei	1.4401
Vārpstas materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu informācija vārpstai	1.4401
Produkta svars	9.200 g
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES drukāšanas ierīču vadlīnijām
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3