


Apaļais cilindrs DSNU-1"- -PPV

Daļas numurs: 548495

FESTO

bāzēts uz DIN ISO 6432, ar regulējamu gal pozīciju amortizēšanu.
Dažādas montāžas iespējas, ar vai bez papildus montāžas komponentēm.
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	0,04 ... 20 "
Virzuļa diametrs	1 "
Virzuļa kāta vītne	3/8-24 UNF-2A
Bāzēts uz standartu	ISO 6432
Amortizēšana	PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Virzuļa kāta gals	Vīrišķā vītne
Konstrukcijas struktūra	Virzulis Virzuļa kāts
Pozīcijas detektēšana	Nē
Varianti	Viena gala virzuļa kāts
Operating pressure MPa	0,1 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-4 ... 176 °F
Sadursmes enerģija gala pozīcijās	0,2213 ft-lbf
Amortizācijas garums	0,59 "
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	49,48 lbf
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	58,9 lbf
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	2,504 oz
Papildus svars uz gājienu 10 mm	0,212 oz
Montāžas tips	ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums	1/8 NPT
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vāka materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiāls	NBR TPE-U(PU)
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Cilindra čaulas materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais