

# Spiediena devējs

## SDE1-D10-G2-FQ4-L-P2-M8



Daļas numurs: 537029

Produkts tiks atcelts

FESTO

Ar M8 spraudņa versiju.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2019. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Autorizācija	RCM Mark
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Izmērītais mainīgais lielums	Diferencēts spiediens Relatīvais spiediens
Mērišanas metode	Pjerezistīvais spiediena devējs ar displeju
Spiediena mērišanas diapazons, sākuma vērtība	0 bar
Spiediena mērišanas diapazons, beigu vērtība	10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Vidējā temperatūra	0 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Precizitāte, FS	2 %FS
Komutācijas izeja	2xPNP
Pārslēgšanās funkcija	Brīvi programmējama
Komutācijas elementa funkcija	Pārslēdzams
Komutācijas vērtības reprodutivitāte	0,3 %
Max. izejas strāva	150 mA
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Darbības sprieguma diapazons DC	15 ... 30 V
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Elektriskais savienojums	Kabelis ar spraudni apaļa izpildījuma pēc EN 60947-5-2 M8x1 4-kontaktu
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pneimatiskais savienojums	QS-4
Produkta svars	150 g
Material housing	PA POM-pastiprināts
Attēlošana	apgaismots LCD
Darbības statusa displejs	LCD
Uzstādīšanas opcijas	Teach-In
Aizsardzība pret manipulāciju	PIN-Code
Sākumpunkta uzstādīšanas diapazons	2 ... 99,8 %
Histerēzes iestatišanas diapazons	0 ... 90 %
Aizsardzības klase	IP65
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme