



Leņķiskā piedziņa DAPS-2880-090-R-F16

Daļas numurs: 549670

FESTO

divpusējās darbības, Namur vārsti, netiešs atloka stiprinājums



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Pievada izmērs | 2880 |
| Atloka urbumu izkārtojums | F16 |
| Pagrieziena leņķis | 90 deg |
| Gala pozīcijas regulēšanas diapazons pie 0° | -5 ... 5 deg |
| End-position adjusting range at nominal swivel angle | 85 ... 95 deg |
| Vārpstas savienojuma dziļums | 49,5 mm |
| Stiprinājuma savienojums atbilst standartam | ISO 5211 |
| Amortizēšana | Nav amortizācijas |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Darbības režīms | divpusējās darbības |
| Konstrukcijas struktūra | Skavas kinemātika |
| Pozīcijas detektēšana | Nē |
| Noslēgšanas virziens | labēji aizverams |
| Vārsta savienojums atbilst standartam | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Safety Integrity Level (SIL) | Produktu var lietot SRP/CS ar līdz pat SIL 2 zemajām prasībām |
| Operating pressure MPa | 0,1 ... 0,84 MPa |
| Darbošanās spiediens | 1 ... 8,4 bar |
| Nominal operating pressure | 0,56 MPa |
| Nominālais darbības spiediens | 5,6 bar |
| Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 1 Hz |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX) |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK EX instructions |
| Sertifikācijas departaments | TÜV Nord 212170801 |
| ATEX kategorija Gāze | II 2G |
| ATEX kategorija Putekļi | II 2D |
| Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze | Ex h IIC T6...T3 Gb X |
| Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi | Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X |
| Eksploziju droša apkārtējā temperatūra | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 3 - Augsta korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Griezes moments pie nominālā spiediena un 0° rotācijas leņķa | 2.880 Nm |
| Griezes moments pie nominālā darba spiediena ar 50° pagrieziena leņķi | 1.440 Nm |
| Griezes moments pie nominālā darba spiediena ar 90° pagrieziena leņķi | 2.160 Nm |
| Piezīme par griezes momentu | Aktuatora darba griezes moments nedrīkst būt lielāks par ISO 5211 uzrādīto pieļaujamo griezes momentu, attiecīgajam montāžas atloka un sajūga izmēram. |
| Air consumption at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) per cycle 0°-nominal swivel angle-0° | 140 l |
| Produkta svars | 56.000 g |
| Vārpstas savienojums | T46 |
| Pneimatiskais savienojums | G3/8 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |

| Pazīme | Lielums |
|--------------------------------|------------------------------|
| Vāka materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums |
| Blīvējumu materiāls | FPM NBR PUR |
| Korpusa materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums |
| Skrūvju materiāls | Stiprs tērauda sakausējums |
| Vārpstas materiāls | Stiprs tērauda sakausējums |
| Materiālu informācija vārpstai | 1.4305 |