

Slēdzošais spraudnis QSPC18

Daļas numurs: 537533

FESTO

Paredzēts vārstu savienojumu vai slēgplāksņu noblīvēšanai.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Iepakojuma izmērs	10
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	0,9 ... 8 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	5 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Kārtridžs 18 mm
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Materiālu informācija, noslēdzošais spraudnis	Pastiprināts PA
Materiālu informācija, atdalošais elements	Tērauds
Informācija par materiāliem, O-rings	NBR