


Ligzdas savienotājs MSSD-N

Daļas numurs: 550067

★ Pamatproduktu klāsts

Priekš MD-2/2-... un MH-2/2-... elektromagnētu tinumiem

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 175301-803
Kabeļa izeja	Zem leņķa
Produkta svars	30 g
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	leņķisks
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudņa ligzda
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Spraudņa izkārtojuma tips A saskaņā ar EN 175301-803
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	3
Elektriskais savienojums 1, montāžas veids	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M3 centrālo skrūvi
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Saskrūvēts terminālis
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 24 V
Darbības sprieguma diapazons AC	0 ... 250 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C	16 A
Vada blīvējošais savienojums	M20x1,5
Vada diametrs	8 ... 10 mm
Nominālais vadītāja šķēsgriezums	1,5 mm ²
Aizsardzības klase	IP65
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts
Korpusa krāsa	Melns
Skrūvju materiāls	Tērauds
Blīvējumu materiāls	VMQ