

Elektromagnētiskais vārsts



VUVB-S-M42-AZD-Q10-1T1L

Daļas numurs: 537613

FESTO

Paredzēts VTUB vārstu termināļiem, ar atbilstošu (iespraužamo) elektromagnēta tīnumu un LED, ar rokas vadību, bez ligzdas.

Šis tips ir derīgs vakuūmam.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Vārsta funkcija | 4/2 viena elektromagnēta |
| Iedarbināšanas tips | elektrisks |
| Vārsta izmērs | 20 mm |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 1.000 l/min |
| Darbošanās spiediens | -0,9 ... 8 bar |
| Konstrukcijas struktūra | Virzuļa slīdceļš |
| Atstatīšanas tips | Gaisa atspere |
| Aizsardzības klase | IP65 |
| Nominālais izmērs | 7 mm |
| Izplūdes gaisa funkcija | nav droselējams |
| Blīvēšanas princips | mīksts |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Rokas vadība | aizturošs Spiedošs |
| Vadības gaiss | Vadāms |
| Vadības gaisa piegāde | ārējais |
| Plūsmas virziens | nereversējams |
| Vadības spiediens | 2 ... 8 bar |
| Komutācijas izslēgšanas laiks | 25 ms |
| Komutācijas ieslēgšanas laiks | 25 ms |
| Tīnuma raksturlielumu dati | 24 V DC: 1,5 W |
| Uzliesmojuma stiprums | 0,8 kV |
| Piesārņojuma pakāpe | 3 |
| Pieļaujamās sprieguma svārstības | +/- 10 % |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 1 |
| Uzglabāšanas temperatūra | -20 ... 40 °C |
| Vidējā temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Max. pievilšanas moments, vārsta stiprinājums | 2 Nm |
| Produkta svars | 150 g |
| Elektriskais savienojums | Daudzkontakta spraudņa ligzda |
| Montāžas tips | ar caurejošo urbumu |
| Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 12/14 | Apakšējā pamatne |
| Vadības izplūdes pieslēgvietā 84 | Bezkanālu |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | Apakšējā pamatne |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | QS-10 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | Apakšējā pamatne |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4 | QS-10 |
| Materiālu piezīme | Brīvs no vara un PTFE |

| Pazīme | Lielums |
|---------------------------------|------------------------------|
| | Atbilst RoHS |
| Blīvējumu materiālu informācija | FPM HNBR NBR |
| Materiālu informācija, korpuss | PA-pastiprināts |
| Materiālu informācija, virzulis | Kaļamā alumīnija sakausējums |