


# Kondensāta novadīšana PWEA-AC-3D

Daļas numurs: 538681

FESTO

Priekš ārējās piesaistes, ar neatkarīgu elektrisko kontrolleri.



## Datu lapa

| Pazīme                                       | Lielums  |
|--|--|
| Iedarbināšanas tips                          | elektrisks   |
| Montāžas pozīcija                            | vertikāle +/- 5°   |
| Rokas vadība                                 | Spiedošs   |
| Kondensāta novadīšana                        | pilnīgi automātisks  |
| Konstrukcijas struktūra                      | Ārējs, elektrisks, pilnīgi automatizēts  |
| Izmērītais mainīgais lielums                 | Iepildīšanas līmenis   |
| Vārsta funkcija                              | 3/2 noslēgts, viena elektromagnēta   |
| Apkalpes elements                            | Membrānas tipa klaviatūra<br>Ar testa taustiņu   |
| Gatavības statusa displejs                   | LED  |
| Darbības statusa displejs                    | LED  |
| Darbošanās spiediens                         | 0,8 ... 16 bar   |
| Trauksmes izeja                              | Kontakta tips  |
| Nominālais darbības spriegums DC             | 24 V   |
| Nominālā ietilpība, kondensāta novadīšana    | 2 W  |
| Autorizācija                                 | C-Tick   |
| KC mark                                      | KC-EMV   |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)    | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju  |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment<br>To UK instructions for EMC<br>To UK RoHS instructions |
| Darbošanās paņēmieni                         | Saspiešamais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:--]  |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC        | 2 - Mainīga korozijas ietekme  |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Uzglabāšanas temperatūra                     | -10 ... 60 °C  |
| Vidējā temperatūra                           | 1 ... 60 °C  |
| Aizsardzības klase                           | IP65<br>pēc IEC 60529  |
| Drošības klase                               | III  |
| Apkārtējās vides temperatūra                 | 1 ... 60 °C  |
| Produkta svars                               | 700 g  |
| Elektriskais savienojums                     | Saskrūvēts terminālis  |
| Montāžas tips                                | Līnijas instalācija  |
| Kondensāta novadīšanas savienojums           | PK-8   |
| Pneimatiskais savienojums                    | G1/2   |
| Kondensāta rezervuāra materiāls              | Kaļamā alumīnija sakausējums   |
| Materiālu piezīme                            | Atbilst RoHS   |
| Korpora materiāls                            | Sintētisks   |