


# Motora vads KMTR-LAC-S50HC-S50HC-10

Daļas numurs: 539491

FESTO

HME elektriski lineāro moduļu savienošanai ar SFC-LAC motoru kontrolleri.  
Tīks izņemts. Pieejams līdz 2011.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP54
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 70 °C -25 ... 70 °C
Piemērots posmķēžu vadotnēm	Jā
Kabeļa struktūra	7 x 1,5mm <sup>2</sup> + 2 x (2x 0,34 mm <sup>2</sup> )
Vada diametrs	15,9 mm
Kabeļa garums	10 m
Kabeļa apvalka krāsa	Oranžs
Materiālu piezīme	Satur LABS substances
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PUR