


Gaisa sagatavošanas bloku kombinācija MSB6N-1/2:C3J3M1D7A1F3-WP

Daļas numurs: 550504

FESTO

Sastāv no slēgvārsta, filtra/regulatora, eļļotāja, elektriskā slēgvārsta, pneimatiskā lēnās palaišanas vārsta, sadales moduļa ar spiediena slēdzi, bet bez displeja, sienas stiprinājuma plāksne. Maksimālais izejas spiediens 9 bar, 5 µm filtrs, ar spiediena manometru, nobloķējama regulatora galva, plastmasas kolba ar kolbas aizsargu, manuāla kondensāta novadīšana, plūsmas virziens no kreisās uz labo.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	6
Sērija	MS
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar aizslēgu ar piederumiem, noslēdzams
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	5 µm
Kondensāta novadīšana	manuāla rotācija
Konstrukcijas struktūra	Sazarošanas modulis Palaišanas vārsts Spiediena devējs Slēgvārsts Filtrs regulators ar spiediena manometru Standarta eļļas miglas eļļotājs
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante ar sākuma spiediena kompensāciju ar sekundāro izplūdi ar atgriezenisko plūsmu
Kausa aizsargs	Plastmasas aizsargs
Spiediena manometrs	ar spiediena manometru
Darbošanās spiediens	4,5 ... 10 bar
Spiediena kontroles diapazons	4 ... 9 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	2.100 l/min
Tīnuma raksturlielumu dati	24 V DC: 2,5 W
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:4:-]
Vidējā temperatūra	-10 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Produkta svars	4.000 g
Montāžas tips	ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	1/2 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	1/2 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/2
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpora materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiāls	PC