



# Elektriskā kamana EGSP-33- -

Daļas numurs: 562756  
Produkts tiks atcelts

FESTO

Ar rotējošo lodīšu gultņa vadīkla

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2018. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Parauga attēlojums

## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Darba gājiens	100 ... 630 mm
Izmērs	33
Vārpstas diametrs	13 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskās lineārās asis Ar lodīšu skrūvi
Atsauces	Atsauces slēdzis
Vārpstas tips	Lodīšu skrūve
Maks. paātrinājums	20 m/s <sup>2</sup>
Max. ātrums	0,39 ... 2 m/s
Atkārtēšanas precizitāte	±0,003 - ±0,01 mm
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Aizsardzības klase	IP10
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 40 °C
Fiksēta gultņojuma dinamiskās slodzes vērtība	6.250 N
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē ly	53,5E+03 mm <sup>4</sup>
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē lz	352E+03 mm <sup>4</sup>
Max. padeves spēks Fx	165 ... 466 N
Masas inerces moments JH uz gājiena metru	0,22 kgcm <sup>2</sup>
Padeves konstante	6 ... 20 mm/U
Fiksēta gultņojuma statiskās pamatslodzes vērtība	2.700 N
Montāžas tips	ar iekšējo vītņi un tapu
Gala vāku materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums pārklāts
Profila materiāls	pārklāts Stiprs tērauda sakausējums
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Piedziņas vāka materiāls	Alumīnija spiedienlējums pārklāts
Slīdņa materiāls	Tērauds
Vītņstieņa uzgriežņa materiāls	Tērauds
Vārpstas materiāls	Tērauds